


Gniazdo wtykowe MSSD-ZBZC

Numer części: 185521

FESTO

do zaworów CPE10, CPE14, MZBH, MOZBH.



Karta danych

Cecha	Wartość
Klasyfikacja morska	patrz certyfikat
Sposób montażu	Na elektrozaworze przy pomocy śruby samogwintującej
Pozycja zabudowy	Dowolna
Waga produktu	11 g
Przyłącze elektryczne	Gniazdo wtykowe
Zakres napięcia roboczego DC	3 ... 36 V
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Nominalny przekrój przewodu	0.22 ... 0.34 mm ²
Stopień ochrony	IP50
Temperatura otoczenia	-10 ... 50 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Materiał obudowy	PA