

# Siłownik okrągły DSEU-16-10-P-A-MQ

Numer części: 188762

FESTO

Pokrywa tylna z przyłączem pneumatycznym poprzecznym do osi siłownika.  
Typ wycofany z produkcji. Dostarczany do 2011.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	10 mm
Średnica tłoka	16 mm
Amortyzacja	P: Elastyczne pierścienie amortyzujące / płytki z obu stron
Pozycja zabudowy	Dowolna
Konstrukcja	Tłok Tłoczysko Korpus siłownika
Sygnalizacja położenia	Do czujników
Warianty	Przyłącze pneumatyczne boczne
Ciśnienie robocze	1.5 ... 10 bar
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Medium robocze	Osuszane powietrze, olejone lub nie olejone
Klasa odporności na korozję KBK	1
Temperatura otoczenia	0 ... 80 °C
Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny	104 N
Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw	121 N
Przemieszczana masa przy 0 mm skoku	16.2 g
Ciężar dodatkowy na 10 mm skoku	5 g
Ciężar podstawowy dla 0 mm skoku	47.7 g
Sposób montażu	Z osprzętem
Przyłącza pneumatyczne	M5
Uwaga odnośnie materiałów	Zawiera substancje PWIS
Materiał pokrywy	Stop aluminium
Materiał uszczelnień	TPE-U(PU)
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa, nierdzewna