

Płyta końcowa IEPL-04-D-2-NPT

Numer części: 18883

FESTO

do wyspy zaworowej.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.



Karta danych

Cecha	Wartość
Szerokość	70 mm
Ciśnienie robocze	-0.9 ... 16 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Dopuszczenie, autoryzacja	UL - Recognized (OL)
Sposób montażu płyty przyłączeniowej	Przy pomocy gwintów
Przyłącze pomocniczego sterowania powietrznego 12/14	NPT1/8-27
Przyłącze pneumatyczne 1	NPT3/4-14
Przyłącze pneumatyczne 3	NPT3/4-14
Przyłącze pneumatyczne 5	NPT3/4-14