

Uchwyt do przyssawek ESH-HA-1-QS

Numer produktu: 189193

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica nominalna	3 mm
Objętość	0.239 cm ³
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	Przylącze podciśnienia u góry
Przyporządkowanie uchwytu przyssawki	Wielkość 1
Medium robocze	powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:...]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura otoczenia	0 °C...60 °C
Waga produktu	6 g
Typ mocowania	Z przeciwnakrętką
Mocowanie przyssawki	Średnica 3 mm
Przylącze podciśnienia	QS-4
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał uchwytu	Aluminium Mosiądz, niklowany Polioksymetylen Stal odpuszczona Stal wysokostopowa