

# Uchwyt do przyssawek ESH-HB-1-PK

Numer produktu: 189204

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica nominalna	2.5 mm
Objętość	0.108 cm <sup>3</sup>
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	Przyłącze podciśnienia z boku
Przyporządkowanie uchwytu przyssawki	Wielkość 1
Medium robocze	powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:::]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	4 g
Typ mocowania	Przy pomocy gwintu wewnętrznego
Mocowanie przyssawki	Średnica 3 mm
Przyłącze podciśnienia	PK-3
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR Stal
Materiał uchwytu	Aluminium Mosiądz, niklowany Polioksymetylen Stal odpuszczona Stal wysokostopowa