

Uchwyt do przyssawek ESH-HD-2-PK

Numer produktu: 189236

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Kompensacja wysokości, uchwyt przyssawki	3 mm
Średnica nominalna	1.8 mm
Objętość	0.183 cm ³
Pozycja montażu	pionowo
Konstrukcja	Przyłącze podciśnienia z boku z kompensacją wysokości
Przyporządkowanie uchwytu przyssawki	Wielkość 2
Medium robocze	powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	12 g
Typ mocowania	Z przeciwnakrętką
Mocowanie przyssawki	Średnica 4 mm
Przyłącze podciśnienia	PK-4
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR Stal
Materiał uchwytu	Aluminium Mosiądz, niklowany Polioksymetylen Stal odpuszczona Stal wysokostopowa