

Przyssawka ESS-4-SF

Numer produktu: 189272

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Min. promień przedmiotu	10 mm
Średnica nominalna	1.2 mm
Średnica czaszy przyssawki	4 mm
Objętość czaszy przyssawki	0.008 cm ³
Sprawność impulsu wyrzutowego	4 bar
Położenie przyłącza	u góry
Pozycja montażu	dowolny
Przyporządkowanie uchwytu przyssawki	Wielkość 1
Kształt przyssawki	okrągła płaska
Ciśnienie robocze	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominalne ciśnienie robocze	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Medium robocze	powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-A1-L
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Temperatura otoczenia	-10 °C...200 °C
Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	0.46 N
Siła poprzeczna przy nominalnym ciśnieniu roboczym	0.5 N
Waga produktu	0.1 g
Typ mocowania	przez przyłącze podciśnienia
Przyłącze podciśnienia	Średnica zewnętrzna 3 mm
Kolor	szary
Twardość w skali Shore'a	60 +/- 5
Materiał wtyczka gwintowna	Mosiądz niklowany
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS

Cechy	Wartość
Materiał przyssawki	FPM