

Przyssawka ESS-6X20-ON

Numer produktu: 189411

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica nominalna	2.5 mm
Wielkość czaszy przyssawki	6x20 mm
Objętość czaszy przyssawki	0.196 cm ³
Położenie przyłącza	u góry
Pozycja montażu	dowolny
Przyporządkowanie uchwyty przyssawki	Wielkość 4
Kształt przyssawki	owalna, płaska
Ciśnienie robocze	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominalne ciśnienie robocze	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Medium robocze	powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-A1-L
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Temperatura otoczenia	-10 °C...70 °C
Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	5.9 N
Poziome obciążenie poprzeczne przy nominalnym ciśnieniu roboczym	9 N
Pionowa siła poprzeczna przy nominalnym ciśnieniu roboczym	12.5 N
Waga produktu	2.5 g
Typ mocowania	przez przyłącze podciśnienia
Przyłącze podciśnienia	M6
Kolor	czarny
Twardość w skali Shore'a	50 +/- 5
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przyssawki	NBR