


Filtr podciśnieniowy ESF-4B

Numer produktu: 191204

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Dokładność filtracji	10 µm
Ciśnienie robocze	-0.95 bar...4 bar
Przepływ przy podciśnieniu = -0,075 MPa (-0,75 bar, -10,875 psi)	270 l/min
Medium robocze	powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:...]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura otoczenia	0 °C...60 °C
Waga produktu	19 g
Typ mocowania	z gwintem zewnętrznym przez przyłącze podciśnienia
Przyłącze pneumatyczne	M6
Przyłącze podciśnienia	M6
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał filtra	PVF
Materiał obudowy	Aluminium Mosiądz, niklowany