

Gniazdo wtykowe MSSD-C-S-M16

Numer produktu: 192748

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Częstotliwość połączeń	10
Typ mocowania	na elektrozaworze za pomocą śruby centralnej M3
Pozycja montażu	dowolny
Waga produktu	38 g
Przyłącze elektryczne	4-pin Gniazdo wtykowe Kształt A
Średnica kabla	5.5 mm...8 mm
Przekrój znamionowy żyły przewodu	0.5 mm ² ...1 mm ²
Stopień ochrony	IP67 wg IEC 60529
Temperatura otoczenia	-25 °C...90 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Materiał obudowy	PA
Kolor obudowy	czarny