


Pasywny napęd prowadzący FDG-18- -

Numer części: 192850

Produkt wycofywany z produkcji

[Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2021. Alternatywne produkty patrz Support Portal.](#)

FESTO



Przykładowy model

Karta danych

Ogólna karta danych - pojedyncze dane będą zależały od konfiguracji.

Cecha	Wartość
Wielkość	18
Skok	1 ... 1 800 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Prowadzenie	Prowadzenie na łożyskach kulkowych
Konstrukcja	Oś prowadząca bez napędu
Maks. prędkość	3 m/s
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE
Materiał elementu prowadzącego	Stal
Materiał obudowy	Stop aluminium Anodowanie