

Gniazdo wtykowe z kablem KMF-1-24-10-LED

Numer produktu: 193458

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wskaźnik stanu przełączenia	LED
Typ mocowania	na elektrozaworze za pomocą śruby centralnej M3
Pozycja montażu	dowolny
Waga produktu	620 g
Przylącze elektryczne	Gniazdo wtykowe
Znamionowe napięcie robocze DC	24 V
Przylącze przewodu ochronnego	występuje
Długość kabla	10 m
Średnica kabla	6 mm
Budowa kabla	3 x 0,75 mm ²
Stopień ochrony	IP67 wg IEC 60529
Temperatura otoczenia	-20 °C...80 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	zgodnie z dyrektywą UE RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK RoHS
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Materiał osłony kabla	PVC
Materiał obudowy	PC Polioksymetylen
Materiał styków	Brąz