


Siłownik mieszkowy EB-325-215

Numer produktu: 193790

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	325
Wymagana instalacja Ø	340 mm
Skok	215 mm
Maks. wysokość, stan wysunięty	305 mm
Maks. kąt przechylenia	20 stopień
Maks. przesunięcie	20 mm
Min. wysokość montażowa	75 mm
Sposób działania	Jednostronnego działania
Ciśnienie robocze	0 bar...8 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:::4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Praca z olejonym powietrzem nie jest możliwa
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-40 °C...70 °C
Siła resetowania	300 N
Waga produktu	4800 g
Typ mocowania	Przy pomocy gwintu wewnętrznego
Przylącze pneumatyczne	G1/4
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał mieszka	NR/BR
Materiał obudowy	Stal ocynkowana