


Siłownik mieszkowy EB-385-230

Numer produktu: 193791

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	385
Wymagana instalacja Ø	400 mm
Skok	230 mm
Maks. wysokość, stan wysunięty	310 mm
Maks. kąt przechylenia	20 stopień
Maks. przesunięcie	20 mm
Min. wysokość montażowa	77 mm
Sposób działania	Jednostronnego działania
Ciśnienie robocze	0 bar...8 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:::4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Praca z olejonym powietrzem nie jest możliwa
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-40 °C...70 °C
Siła resetowania	400 N
Waga produktu	6900 g
Typ mocowania	Przy pomocy gwintu wewnętrznego
Przyłącze pneumatyczne	G1/4
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał mieszka	NR/BR
Materiał obudowy	Stal ocynkowana