

Złącze wtykowe CQ-1-28H

Numer części: 194589

FESTO

do dużych przepływów.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna	23 mm
Typ uszczelnienia gwintu	Podkładka uszczelniająca
Pozycja zabudowy	Dowolna
Jednostka opakowania	1
Konstrukcja	Typu wciśnij/zwolnij
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 7 bar
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.95 ... 10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura otoczenia	-25 ... 70 °C
Nominalny moment dokręcający	62.5 Nm
Tolerancja dla nominalnego momentu dokręcenia	± 20 %
Waga produktu	200 g
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny G1
Przyłącze pneumatyczne 2	Tulejka wtykowa CQ-28
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Mosiądz
Materiał pierścienia zwalniającego	POM
Materiał elementów blokady przewodu	Stal wysokostopowa, nierdzewna