


Zawór odcinający HE-N3/8-LO

Numer produktu: 197129

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Sposób uszczelnienia	miękki
Funkcja odpowietrzenia	bez dławienia
Rodzaj sterowania	bezpośrednie
Ciśnienie robocze	1 bar...10 bar
Wartość C	20.95 l/sbar
Wartość b	0.42
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	5200 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	3 - silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-10 °C...60 °C
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Typ mocowania	wkręcane
Pozycja montażu	dowolny
Kierunek przepływu	jednokierunkowy
Waga produktu	1100 g
Przyłącze pneumatyczne 1	3/8 NPT
Przyłącze pneumatyczne 2	3/8 NPT
Przyłącze pneumatyczne 3	1 NPT
Materiał uszczelnień	NBR TPE-U(PU)
Materiał obudowy	Aluminiowy odlew ciśnieniowy