

Złącze do wlutowania PCBC-A-10

Numer produktu: 197261

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Typ mocowania	z cokołem
Pozycja montażu	dowolny
Waga produktu	5 g
Wielkość opakowania	10
Przyłącze elektryczne	2-pin
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-40 °C...115 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Materiał obudowy	PA