


# Zestaw osiowy EAMM-A-D60-80P

Numer części: 1977073

★ Podstawowy program produkcyjny

pasuje do napędów elektrycznych.

FESTO



## Karta danych

| Cecha                              | Wartość              |
|------------------------------------|----------------------|
| Pozycja zabudowy                   | Dowolna              |
| Zgodność z PWIS                    | VDMA24364-B2-L       |
| Temperatura przechowywania         | -25 ... 60 °C        |
| Względna wilgotność powietrza      | 0 - 95 %             |
| Stopień ochrony                    | IP40                 |
| Temperatura otoczenia              | -10 ... 60 °C        |
| Przenoszony moment obrotowy        | 17 Nm                |
| Waga produktu                      | 1 040 g              |
| Kod interfejsu, napęd              | D60A<br>D60B<br>D60C |
| Kod interfejsu, silnik do wewnątrz | 80P                  |
| Uwaga dotycząca materiałów         | Zgodne z RoHS        |