

Kołnierz silnika EAMF-A-64A/C-80P

Numer produktu: 1977113

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	230 g
Kod interfejsu, Motor IN	80P
Kod interfejsu, obudowa sprzęgła	64 A 64C
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS