


Zawór dławiąco-zwrotny GRR-1/2

Numer produktu: 2111

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Funkcja zaworu	Funkcja zaworu dławiąco-zwrotnego
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/2
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/2
Element regulacyjny	Dźwignia z rolką
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Przepływ normalny nominalny w kierunku dławienia	1300 l/min
Przepływ normalny nominalny w kierunku zwrotnym	1250 l/min
Ciśnienie robocze	0.3 bar...10 bar
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Materiał obudowy	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Pozycja montażu	dowolny
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejania trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura medium	-10 °C...60 °C
Waga produktu	735 g