

Nakrętka kołpakowa MCK-PK-3-KU

Numer produktu: 211289

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	Gwint wewnętrzny M6x0,75
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Przyłącze pneumatyczne 1	do przewodu o średnicy zewn. Ø 4 mm do końcówki nasadkowej-śred. wew. 3 mm, z nakrętką kołpakową
Materiał nakrętki kołpakowej	Polioksymetylen
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS