


Zabierak bezmomentowy DARD-L1-80-M

Numer produktu: 2349280

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	80
Odchylenie promieniowe +/-	4 mm
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Długoterminowe maksymalne dopuszczalne obciążenie w kierunku siły +/-	7800 N
Waga produktu	2815 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał adaptera	Stal ocynkowana
Materiał trzpienia	Stal
Materiał tulei wtykowej	Stal ocynkowana
Materiał przegubu	Stal ocynkowana
Materiał śrub	Stal powlekana