



Moduł rozgłęziający PMBL-90-HP3-E

Numer produktu: 2663892

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	90
Średnica nominalna DN	36
Seria	L
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	Moduł rozgłęziający
Ciśnienie robocze	0 MPa...5 MPa 0 bar...50 bar
Ciśnienie pilota	0 bar...50 bar
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	zgodne z dyrektywą UE w sprawie urządzeń ciśnieniowych
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK dotyczącymi urządzeń ciśnieniowych
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura przechowywania	-10 °C...60 °C
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Temperatura medium	5 °C...60 °C
Temperatura otoczenia	5 °C...60 °C
Waga produktu	2600 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR Polietylen
Materiał obudowy	Stop aluminium do przeróbki plastycznej