

Wspornik LSNG-40

Numer produktu: 31741

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	40
W oparciu o normę	VDMA 24562
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-40 °C...150 °C
Maks. obciążalność	1.5 kN
Waga produktu	228 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał mocowania	Stal wysokostopowa
Materiał łożyska przegubu	Stal PTFE