


# Kostki łożyskowe LNZG-32

Numer produktu: 32959

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                                 | Wartość                                                                                |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Wielkość                                              | 32                                                                                     |
| W oparciu o normę                                     | ISO 15552                                                                              |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo            | 2 - średnie obciążenie korozyjne                                                       |
| Zgodność z LABS                                       | VDMA24364-B2-L                                                                         |
| Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych | Nadaje się do zastosowań przy produkcji akumulatorów, obniżone wartości Cu/Zn/Ni (F1a) |
| Temperatura otoczenia                                 | -40 °C...80 °C                                                                         |
| Maks. obciążalność                                    | 0.9 kN                                                                                 |
| Waga produktu                                         | 83 g                                                                                   |
| Informacja o materiałach                              | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                              |
| Materiał mocowania                                    | Stop aluminium do przeróbki plastycznej                                                |
| Materiał łożyska                                      | Tworzywo sztuczne                                                                      |