

Zabierak bezmomentowy FKG-32-B

Numer produktu: 33340

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	32
Odchylenie promieniowe +/-	1 mm
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-20 °C...120 °C
Długoterminowe maksymalne dopuszczalne obciążenie w kierunku siły +/-	800 N
Waga produktu	677 g
Materiał zabieraka bezmomentowego	Stop aluminium, anodowany Stal ocynkowana
Materiał widetek	Stal ocynkowany
Materiał elementu ślizgowego	Mosiądz