

Siłownik okrągły DSNU-3/8"- -P-A-S3

Numer części: 34268

FESTO


bazujący na DIN ISO 6432, do bezdotykowej sygnalizacji położenia.
Wiele opcji montażu z lub bez dodatkowych elementów mocujących. Z elastycznymi pierścieniami amortyzującymi w położeniach końcowych.

Do bezdotykowej sygnalizacji położenia przy pomocy wyłącznika zbliżeniowego jest wymagany minimalny skok 10 mm.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.



Przykładowy model



Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	10 ... 100 mm
Średnica tłoka	3/8"
Zgodny z normą	ISO 6432
Amortyzacja	P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Zakończenie tłoczyska	Gwint zewnętrzny
Ciśnienie robocze	1 ... 10 bar
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Medium robocze	Osuszane powietrze, olejone lub nie olejone
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny	39.6 N
Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw	47.1 N
Przyłącze pneumatyczne	M12x1,25
Materiał pokrywy	Stop aluminium
Materiał uszczelnień	FPM NBR
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał rury siłownika	Stal wysokostopowa, nierdzewna