

Amortyzator hydrauliczny YSR-16-20-C

Numer produktu: 34573

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	16
Skok	20 mm
Amortyzacja	samonastawna
Pozycja montażu	dowolny
Sygnalizacja położenia	brak
Maks. prędkość uderzenia	3 m/s
Czas resetowania w temperaturze pokojowej	0.3 s
Czas resetowania przy min. temperaturze otoczenia	1 s
Sposób działania	pchający Jednostronnego działania
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...80 °C
Długość amortyzacji	20 mm
Maks. siła zderzenia	2000 N
Maks. pobór energii na skok	30 J
Maks. pobór energii na godzinę	64000 J
Maks. energia resztkowa	0.16 J
Siła resetowania	6 N
Min. siła wsuwania	60 N
Waga produktu	185 g
Zakres masy	90 kg
Typ mocowania	Z przeciwnakrętką
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stal ocynkowana
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa