


Zawór opóźniający czasowy VZOA-3-1/4

Numer produktu: 3464

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Ciśnienie robocze	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	600 l/min
Regulowany czas opóźnienia	0 s...30 s
Ochrona przeciwwybuchowa	Strefa 1 (ATEX) Strefa 2 (ATEX) Strefa 21 (ATEX) Strefa 22 (ATEX)
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Przylącze pneumatyczne	G1/8 G1/4
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS