

Sterowany zawór zwrotny HGL-3/8-NPT

Numer produktu: 34879

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Funkcja zaworu	funkcja odblokowania zaworu zwrotnego
Przyłącze pneumatyczne 1	3/8 NPT
Przyłącze pneumatyczne 2	3/8 NPT
Typ mocowania	wkręcane
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	0 l/min...900 l/min
Ciśnienie robocze	0.02 MPa...1 MPa 0.2 bar...10 bar
Ciśnienie pilota	0.12 MPa...1 MPa 1.2 bar...10 bar 17.4 psi...145 psi
Temperatura otoczenia	-20 °C...80 °C
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-20 °C...80 °C
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS