

## Wtyk łącznika KS3-1/8-A

Numer produktu: 3492

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                                           | Wartość                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Średnica nominalna                                              | 4.95 mm                                                             |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury                  | -0.095 MPa...1.2 MPa<br>-0.95 bar...12 bar<br>-13.775 psi...174 psi |
| Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343) | 225 l/min...648 l/min                                               |
| Przepływ nominalny znormalizowany zgodnie z ISO 8778            | 243.9 l/min...702.4 l/min                                           |
| Medium robocze                                                  | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:::]                        |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego                    | Możliwa praca ze smarowaniem                                        |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo                      | 1 - niskie obciążenie korozyjne                                     |
| Zgodność z LABS                                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Temperatura otoczenia                                           | -10 °C...60 °C                                                      |
| Znamionowy moment dokręcenia                                    | 5 Nm                                                                |
| Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia                      | ± 15 %                                                              |
| Waga produktu                                                   | 13 g                                                                |
| Przyłącze pneumatyczne 1                                        | Gwint zewnętrzny G1/8                                               |
| Informacja o materiałach                                        | Zgodność z dyrektywą RoHS                                           |
| Materiał uszczelki gwintu                                       | PA66-GF30 / TPE-U                                                   |
| Informacje o materiałach                                        | Mosiądz, niklowany                                                  |