


# Płyta pośrednia z regulatorem ciśnienia LR-ZP-P-D-3

Numer produktu: 35968

FESTO



## Karta danych

| Cechy                      | Wartość                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| W oparciu o normę          | ISO 5599-1                                           |
| Zintegrowana funkcja       | Regulator ciśnienia                                  |
| Konstrukcja                | Tłok                                                 |
| Zakres regulacji ciśnienia | 0 MPa...1.2 MPa<br>0 bar...12 bar<br>0 psi...174 psi |
| Ciśnienie wejściowe 1      | 14 bar<br>1.4 MPa<br>203 psi                         |
| Certyfikacja               | UL - Recognized (OL)                                 |
| Zgodność z LABS            | VDMA24364-strefa III                                 |
| Waga produktu              | 1220 g                                               |
| Informacja o materiałach   | Zgodność z dyrektywą RoHS                            |
| Materiał uszczelnień       | NBR                                                  |
| Materiał obudowy           | Aluminiowy odlew ciśnieniowy<br>Stal                 |