


Zawór dławiąco-zwrotny GGO-1/4-3/8

Numer produktu: 3634

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Funkcja zaworu	Funkcja zaworu dławiąco-zwrotnego
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Sposób uruchamiania	mechaniczny
Element regulacyjny	Dźwignia z rolką
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Przepływ normalny nominalny w kierunku dławienia	950 l/min
Przepływ normalny nominalny w kierunku zwrotnym	1150 l/min
Ciśnienie robocze	0.03 bar...8 bar 0.43 psi...116 psi
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Materiał obudowy	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Pozycja montażu	dowolny
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:::]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura medium	-10 °C...60 °C
Waga produktu	400 g
Materiał uszczelnień	NBR