

Siłownik mieszkowy EB-145-100

Numer produktu: 36490

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	145
Wymagana instalacja Ø	160 mm
Skok	100 mm
Maks. wysokość, stan wysunięty	170 mm
Maks. kąt przechylenia	30 stopień
Maks. przesunięcie	20 mm
Min. wysokość montażowa	70 mm
Sposób działania	Jednostronnego działania
Ciśnienie robocze	0 bar...8 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:~:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Praca z olejnym powietrzem nie jest możliwa
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-40 °C...70 °C
Siła resetowania	200 N
Waga produktu	1100 g
Typ mocowania	Przy pomocy gwintu wewnętrznego
Przyłącze pneumatyczne	G1/8
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał mieszka	NR/BR
Materiał obudowy	Stal ocynkowana