

## Szybkozłączka ACK-3/8-PK-9

Numer produktu: 3710

FESTO



### Karta danych

| Cechy                                          | Wartość                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Średnica nominalna                             | 8 mm                                                                                                                           |
| Rodzaj uszczelnienia części z gwintem          | Pierścień uszczelniający                                                                                                       |
| Pozycja montażu                                | dowolny                                                                                                                        |
| Konstrukcja                                    | kształt prosty                                                                                                                 |
| Wielkość opakowania                            | 10                                                                                                                             |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi                                                              |
| Informacja o ciśnieniu roboczym                | Woda: maks. 0,6 MPa przy temp. maks. 50°C                                                                                      |
| Medium robocze                                 | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Woda (w postaci płynnej, bez lodu)                                            |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego   | Możliwa praca ze smarowaniem<br>Woda: gwint G stosować tylko z pierścieniem uszczelniającym typu OL jako wyposażenie dodatkowe |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo     | 2 - średnie obciążenie korozyjne                                                                                               |
| Zgodność z LABS                                | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                              |
| Temperatura otoczenia                          | -10 °C...60 °C                                                                                                                 |
| Znamionowy moment dokręcenia                   | 12.5 Nm                                                                                                                        |
| Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia     | ± 20%                                                                                                                          |
| Przylącze pneumatyczne 1                       | Gwint wewnętrzny G3/8                                                                                                          |
| Przylącze pneumatyczne 2                       | do końcówki nasadkowej o średnicy wewn. 9 mm z nakrętką                                                                        |
| Materiał nakrętki kołpakowej                   | Stop aluminium, anodowany                                                                                                      |
| Materiał części z gwintem                      | Stop aluminium do obróbki plastycznej, anodowany                                                                               |
| Informacja o materiałach                       | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                                                                      |
| Materiał pierścienia uszczelniającego          | Wzmocniony PA<br>TPE-U(PU)                                                                                                     |