

Szczęka adaptacyjna chwytaka DHAS-GF-80-U-BU

Numer produktu: 3998964

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	80
Pozycja montażu	dowolny
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych	Produkt zgodny z wewnętrzną definicją produktu Festo do stosowania przy produkcji akumulatorów: Nie wolno stosować metali, w których zawartość miedzi, cynku lub niklu przekracza 1% masy. Wyjątek stanowi nikiel w stali, powierzchnie niklowane chemicznie, płytki obwodów drukowanych, kable, elektryczne złącza wtykowe i cewki
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Temperatura otoczenia	10 °C...50 °C
Waga produktu	13 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał szczęk zaciskowych	TPE-U(PU)