

Dźwignia ręczna VAOH-F10-D12-H9-A

Numer produktu: 4650071

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Długość	130 mm
Sposób uruchamiania	ręczne
Pozycja montażu	dowolny
Wielkość klucza	8 mm
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Waga produktu	145 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał dźwigni ręcznej	Stal ocynkowana