


Kołnierz nasadkowy DARF-Q12-32

Numer części: 4886224

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	32
Pozycja zabudowy	Dowolna
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Maks. moment dokręcający	2.9 Nm
Waga produktu	92 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał kołnierza	Anodowany stop aluminium
Materiał śrub	Stal ocynkowana