

Blok przyłączeniowy MHA3-PR2-3-1/8

Numer produktu: 525221

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Maks. liczba pozycji zaworowych	2
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Typ mocowania płyty przyłączeniowej	Przy pomocy otworów przelotowych Na szynie H
Typ mocowania zaworu	z gwintem wewnętrznym
Przyłącze pneumatyczne 1/33	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	Gwint wewnętrzny G1/8
Przyłącze pneumatyczne 3/11	G1/4
Materiał płyty przyłączeniowej	Stop aluminium do przeróbki plastycznej