

Blok przyłączeniowy MHA4-PR10-3-1/4

Numer produktu: 525238

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Maks. liczba pozycji zaworowych	10
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Waga produktu	1710 g
Typ mocowania płyty przyłączeniowej	Przy pomocy otworów przelotowych Na szynie H
Typ mocowania zaworu	z gwintem wewnętrznym
Przyłącze pneumatyczne 1/33	G3/8
Przyłącze pneumatyczne 2	Gwint wewnętrzny G1/4
Przyłącze pneumatyczne 3/11	G3/8
Materiał płyty przyłączeniowej	Stop aluminium do przeróbki plastycznej