

Przewód z tworzywa sztucznego PUN-V0-12x2-BL

Numer części: 525445

FESTO

odporne na ogień



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica zewnętrzna	12 mm
Przepływ powiązany z promieniem gięcia	62 mm
Średnica wewnętrzna	8 mm
Min. promień gięcia	21 mm
Temperatura w zależności od ciśnienia roboczego	-0.95 ... 10 bar
Medium robocze	Filtrowane sprężone powietrze Podciśnienie
Klasa pożarowa wg UL94	V0-V2
Temperatura otoczenia	-35 ... 60 °C
Dopuszczenie, autoryzacja	TÜV
Ciężar produktu w zależności od długości	0.08 kg/m
Kolor	Niebieski
Uwagi do koloru	Z powodu ochrony przed zapłonem odchylenie od standardowego koloru
Twardość wg Shore'a	D 54 +/-3
Uwaga odnośnie materiałów	Bez miedzi i PTFE
Materiał przewodu	TPE-U(PU)