


Przyssawka ESS-40-GT-M10

Numer produktu: 525973

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Kompensacja wysokości, uchwyt przyssawki	5.5 mm
Min. promień przedmiotu	35 mm
Średnica nominalna	2.5 mm
Średnica czaszy przyssawki	40 mm
Objętość czaszy przyssawki	5.4 cm ³
Pozycja montażu	dowolny
Przyporządkowanie uchwytu przyssawki	Wielkość 5
Kształt przyssawki	okrągła głęboka
Ciśnienie robocze	-0.95 bar...0 bar
Nominalne ciśnienie robocze	-0.7 bar
Medium robocze	powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:::]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...80 °C
Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	64 N
Siła poprzeczna przy nominalnym ciśnieniu roboczym	20 N
Waga produktu	15 g
Typ mocowania	przez przyłącze podciśnienia
Przyłącze podciśnienia	M10
Kolor	czerwonobrunatny
Twardość w skali Shore'a	72 +/- 5
Materiał części z gwintem	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przyssawki	Vulkollan