


Przyssawka
ESS-80-GT-G1/4
Numer produktu: 525985

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Kompensacja wysokości, uchwyt przyssawki	7.5 mm
Min. promień przedmiotu	100 mm
Średnica nominalna	5.5 mm
Średnica czaszy przyssawki	80 mm
Objętość czaszy przyssawki	28.6 cm ³
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	okrągły, kształt dzwonu
Kształt przyssawki	okrągła głęboka
Ciśnienie robocze	-0.95 bar...0 bar
Nominalne ciśnienie robocze	-0.7 bar
Medium robocze	powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:...]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...80 °C
Siła oderwania przy podciśnieniu 70%	245 N
Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	245 N
Maks. moment dokręcenia gwintu montażowego	11 Nm
Siła poprzeczna przy nominalnym ciśnieniu roboczym	99 N
Waga produktu	60 g
Typ mocowania	przez przyłącze podciśnienia
Przyłącze podciśnienia	G1/4
Kolor	czerwonobrunatny
Twardość w skali Shore'a	72 +/- 5
Materiał części z gwintem	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przyssawki	Vulkollan