


Przyssawka ESS-50-BT-M10

Numer produktu: 525994

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Kompensacja wysokości, uchwyt przyssawki	10 mm
Min. promień przedmiotu	40 mm
Średnica nominalna	2.5 mm
Średnica czaszy przyssawki	50 mm
Objętość czaszy przyssawki	17.6 cm ³
Pozycja montażu	dowolny
Przyporządkowanie uchwytu przyssawki	Wielkość 5
Kształt przyssawki	okrągła przyssawka fałdowa, 1,5 fałdy
Ciśnienie robocze	-0.95 bar...0 bar
Nominalne ciśnienie robocze	-0.7 bar
Medium robocze	powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:::]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...80 °C
Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	100 N
Siła poprzeczna przy nominalnym ciśnieniu roboczym	39 N
Waga produktu	25 g
Typ mocowania	przez przyłącze podciśnienia
Przyłącze podciśnienia	M10
Kolor	czerwonobrunatny
Twardość w skali Shore'a	72 +/- 5
Materiał części z gwintem	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przyssawki	Vulkollan