

Wtyczka SD-SUB-D-ST25

Numer produktu: 527522

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Pozycja montażu	dowolny
Waga produktu	51 g
Przylącze elektryczne	25-pin Wtyczka Sub-D
Zakres napięcia roboczego DC	250 V
Zakres napięcia roboczego AC	250 V
Obciążalność prądowa	5 A
Przepust kablowy	Pg11
Dopuszczalna średnica kabla	7 mm...12 mm
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-20 °C...80 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	PA
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał styków	Stop miedzi połączany