


Kołnierz silnika
EAMF-A-64A/C/D-100A
Numer produktu: 529947

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	480 g
Kod interfejsu, Motor IN	100A
Kod interfejsu, obudowa sprzęgła	64 A 64C 64D
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS