

Sprzęgło
EAMC-B-15-22-5-5
Numer produktu: 530085

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica uchwyty 1	5 mm
Średnica uchwyty 2	5 mm
Wielkość	15
Długość znamionowa	22 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	12000 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-25 °C...60 °C
Masowy moment bezwładności	0.13 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	1 Nm
Waga produktu	6 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS