

Sprzęgło elastyczne FK-5/8-18

Numer produktu: 532707

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	5/8
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-40 °C...150 °C
Waga produktu	650 g
	22.91 oz
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał tulei wtykowej	Stal ocynkowany
Materiał obudowy	Stal ocynkowana
Materiał trzpienia kulistego	Stal do nawęglania
Materiał podkładki sferoidalnej	Stal do nawęglania
Materiał nakrętki	Stal ocynkowana