

## Pokrywa AK-RJ45

Numer produktu: 534496

**FESTO**



## Karta danych

| Cechy                                      | Wartość                                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Szerokość                                  | 33 mm                                                 |
| Wysokość                                   | 8 mm                                                  |
| Długość                                    | 20 mm                                                 |
| Waga produktu                              | 10 g                                                  |
| Stopień ochrony                            | IP65<br>IP67<br>w stanie zamontowanym<br>wg IEC 60529 |
| Temperatura otoczenia                      | -5 °C...50 °C                                         |
| Zgodność z LABS                            | VDMA24364-B2-L                                        |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 1 - niskie obciążenie korozyjne                       |
| Materiał śrub                              | Stal                                                  |
| Materiał uszczelnień                       | NBR                                                   |
| Materiał pokrywy                           | PA                                                    |
| Względna wilgotność powietrza              | bez kondensacji                                       |