

Łącznik modułu MS12-MV

Numer produktu: 537134

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	12
Seria	MS
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura przechowywania	-10 °C...60 °C
Temperatura medium	-10 °C...60 °C
Waga produktu	500 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał płyty	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Materiał śrub	Stal